

**Garant****Mašininis sriegiklis HSS-E forma C 6H, kairinis sriegis, be dangos, MF-LH: 8X1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	133010 8X1
GTIN	4045197074423
Produktų klasė	11H

**Aprašymas****Pastaba:**

**Mikro sutepimo sistema GARANT** užtikrina, kad pjovimo alyva būtų paskirstoma optimaliai ir reikiamose vietose. **Dėl to nebereikia pakeitimų naudojant 8 % emulsiją. Žr. Nr. 130100 dyd. S.**

Sriegio tipas: MF-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 374

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 1 mm

Bendras ilgis L: 90 mm

Koto  $\varnothing D_s$ : 6 mmKoto kvadratas  $\square$ : 4,9 mmKiaurymės  $\varnothing$ : 7 mm**Techninis aprašymas**

Drožlių griovelių skaičius	3
Kiaurymės $\varnothing$	7 mm
Sriegio žingsnis	1 mm
Sriegio $\varnothing$	8 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Koto $\varnothing D_s$	6 mm
Bendras ilgis L	90 mm
Koto kvadratas $\square$	4,9 mm

Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 374
Sriegio gylis	16 mm
Sriegio tipas	MF-LH
Sriegio dydis	M8×1 LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D, kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		

