

Garant
Mašininis sriegiklis HSS-E forma C 6H, kairinis sriegis, be dangos, MF-LH: 10X1

Užsakymo data

Užsakymo numeris	133010 10X1
GTIN	4045197074430
Produktų klasė	11H

Aprašymas
Pastaba:

Mikro sutepimo sistema GARANT užtikrina, kad pjovimo alyva būtų paskirstoma optimaliai ir reikiamose vietose. **Dėl to nebereikia pakeitimų naudojant 8 % emulsiją. Žr. Nr. 130100 dyd. S.**

Sriegio tipas: MF-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 374

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 1 mm

Bendras ilgis L: 90 mm

Koto $\varnothing D_s$: 7 mm

Koto kvadratas \square : 5,5 mm

Kiaurymės \varnothing : 9 mm

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Drožlių griovelių skaičius	3
Kiaurymės \varnothing	9 mm
Sriegio žingsnis	1 mm
Sriegio \varnothing	10 mm
Koto $\varnothing D_s$	7 mm
Bendras ilgis L	90 mm
Koto kvadratas \square	5,5 mm

Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 374
Sriegio gylis	20 mm
Sriegio tipas	MF-LH
Sriegio dydis	M10×1 LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D, kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		

