



Mašininis sriegiklis, TiN, UNC: 2-56



Užsakymo data

Užsakymo numeris	133355 2-56
GTIN	4045197532565
Produktų klasė	11H

Aprašas

Aprašymas:

Su vidine įpjova ir specialia TiN danga nerūdijančiam ir rūgštims atspariam plienui. Tinka naudoti su **emulsija** (mažiausia alyvos dalis 8 %).

Paskirtis:

UNC coliniams stambiems sriegiams ASME – B1.1.

Profilio kampas: 60 laipsniai

Tolerancijos klasė: 2B

Kreipiančiosios dalies forma: P

Vidinis aušinimas: false

Naudojama, kai gręžimo tipas: iki 3×D, kai kiaurymė atvira

Pjovimo kryptis: dešinin.

Sriegio tipas: UNC

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 56

Sriegio Ø: 2,18 mm

Bendras ilgis L_{viso} : 45 mm

Koto Ø: 2,8 mm

Koto keturbriaunis: 2,1 mm

Kiaurymės Ø: 1,85 mm

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	0,453 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Vijų skaičius colyje	56

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Kiaurymės Ø	1,85 mm
Sriegio Ø	2,18 mm
Viršūnės nuožulos kampas	50 laipsniai
Norma	DIN 371
Ašmenys	HSS E
Koto Ø	2,8 mm
Bendras ilgis L _{viso}	45 mm
Koto keturbriaunis	2,1 mm
Sriegio gylis	6,54 mm
Sriegio tipas	UNC
Sriegio dydis	2-56
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	mėlyna