

Garant**Mašininis sriegiklis HSS-E, oksiduotas, G: G1/8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	133325 G1/8
GTIN	4045197301505
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:****Gili vidinė pjūva.** Kalibruojamoji dalis su tepimo grioveliais.**Privalumai:****Ypatingai tvirtas; optimalus kreipimas ir jokio pjovimo** grįžtamąja eiga.**Paskirtis:****Cilindriniam Whitworth vamzdiniam sriegiui** DIN ISO 228/1 (netinka sandarioms srieginėms jungtims).

Ašmenys: HSS E

Vijų skaičius colyje: 28

Sriegio Ø: 9,73 mm

Bendras ilgis L: 90 mm

Koto Ø D_s: 7 mm

Koto kvadratas □: 5,5 mm

Kiaurymės Ø: 8,8 mm

Techninis aprašymas

Drožlių griovelių skaičius	3
Vijų skaičius colyje	28
Kiaurymės Ø	8,8 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio Ø	9,73 mm
Sriegio žingsnis	0,907 mm
Ašmenys	HSS E

Koto $\varnothing D_s$	7 mm
Bendras ilgis L	90 mm
Koto kvadratas \square	5,5 mm
Sriegio gylis	29,19 mm
Sriegio dydis	G1/8
Danga	oksiduotas
Sriegio tipas	G
Profilio kampas	55 laipsniai
Norma	DIN 5156
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	15 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	6 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	13 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		

