

Garant**VHM kopijavimo freza vidutinė, Cilindrinis kotas, Ø D: 12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212590 12
GTIN	4045197761361
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Tikslų keičiamų plokštelių tvirtinimą užtikrina optimalus plokštelių ir jų lizdų tolerancijos santykis. Garantuojamas maksimalus pakartojimo tikslumas: $\pm 0,015$ mm.

Paskirtis:

Universalus glotnasis ir pusiau glotnasis apdirbimas.

Kietlydinis – apdirbimui giliai ir vibravimo sumažinimui.

Pastaba:

Sūkių skaičius apskaičiuojamas pagal aktyvųjį $\varnothing D_w$. GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 2,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 10IP**.

Techninis aprašymas

Koto $\varnothing D_s$ h6	12 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	12 mm
Iškyšos ilgis L_1	35 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Bendras ilgis L_{viso}	120 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	219872 (10IP; 2,2 Nm)
$\varnothing d_1$	10,4 mm
Vidinis aušinimas	taip
Koto tipas	Cilindrinis kotas

frezų naudojimas	Frezavimas kopijuojant
įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 10IP	674252 10IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2
Užveržimo varžtas	219873