

Garant**Mašininis sriegiklis HSS-E forma C 6H, kairinis sriegis, be dangos, MF-LH: 12X1,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	133010 12X1,5
GTIN	4045197074447
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Pastaba:**

Mikro sutepimo sistema GARANT užtikrina, kad pjovimo alyva būtų paskirstoma optimaliai ir reikiamose vietose. **Dėl to nebereikia pakeitimų naudojant 8 % emulsiją. Žr. Nr. 130100 dyd. S.**

Sriegio tipas: MF-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 374

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 1,5 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Koto $\varnothing D_s$: 9 mmKoto kvadratas \square : 7 mmKiaurymės \varnothing : 10,5 mm**Techninis aprašymas**

Drožlių griovelių skaičius	3
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Kiaurymės \varnothing	10,5 mm
Sriegio \varnothing	12 mm
Sriegio žingsnis	1,5 mm
Koto $\varnothing D_s$	9 mm
Bendras ilgis L	100 mm

Koto kvadratas □	7 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 374
Sriegio gylis	24 mm
Sriegio tipas	MF-LH
Sriegio dydis	M12×1,5 LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D, kai kiaurymė akloji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Alyva	tinka		

drėgnas, maks.

ribotai tinka