

Garant
VHM freza kompozicinėms medžiagoms apdirbti, Deimantinė, Ø h10 DC: 4mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	209548 4
GTIN	4062406362379
Produktų klasė	100

Aprašymas
Modelis:

Specialiai praplėsta pjovimo briauna optimaliam kompozicinių medžiagų apdirbimui.

Konstruktinis ilgis panašus į **DIN 6527**.

Kairinė spiralė, **drožlės nukreipiamos į apačią**. Medžiaga spaudžiama į pagrindą. Ypač tinka plonomis medžiagoms.

Techninis aprašymas

Koto Ø D _s	6 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	4 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	8 laipsniai
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,08 mm
Pjovimo briaunos ilgis L _c	11 mm
Dantų skaičius Z	8
Darbinės dalies ilgis L ₁ kartu su sužemintu kotu	19 mm
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Sužeminto koto Ø D ₁	3,9 mm
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Pastūma f _z grioveliams frezuoti GFK CFK	0,021 mm

Bendras ilgis L	57 mm
Tolerancija Nominalusis \varnothing	h10
Danga	Deimantinė
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Darbinis plotis a_e frezuojant	1xD pjaunant
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	juoda
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
PVDF GF20	tinka	100 m/min	N
POM GF25	tinka	100 m/min	N
PA 66 GF30	tinka	100 m/min	N
PEEK GF30	tinka	100 m/min	N
PTFE CF25	tinka	100 m/min	N
PEEK CF30	tinka	100 m/min	N
Kompozicinės medžiagos	tinka		
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)	tinka	195 m/min	N
CFK	tinka	145 m/min	N
GFK, CFK	tinka	145 m/min	N
Grafitas	tinka	200 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		

