

Garant**VHM kopijavimo freza vidutinė, Cilindrinis kotas, Ø D: 20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212590 20
GTIN	4045197761385
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Tikslų keičiamų plokštelių tvirtinimą užtikrina optimalus plokštelių ir jų lizdų tolerancijos santykis. Garantuojamas maksimalus pakartojimo tikslumas: $\pm 0,015$ mm.

Paskirtis:

Universalus glotnulis ir pusiau glotnulis apdirbimas.

Kietlydinis – apdirbimui giliai ir vibravimo sumažinimui.

Pastaba:

Sūkių skaičius apskaičiuojamas pagal aktyvųjį $\varnothing D_w$. GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 5,0** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 20IP**.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	20 mm
Koto $\varnothing D_s$ h6	20 mm
Bendras ilgis L_{viso}	140 mm
Iškyšos ilgis L_1	50 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Keičiamų plokštelių varžtas	219874 (20IP; 5,0 Nm)
$\varnothing d_1$	17,5 mm
Vidinis aušinimas	taip
Koto tipas	Cilindrinis kotas
frezų naudojimas	Frezavimas kopijuojant

Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Užveržimo varžtas	219871
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 5,0 Nm	211750 5,0
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 20IP	674252 20IP