

**Garant****VHM kopijavimo freza ilga, Cilindrinis kotas, Ø D: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212592 10
GTIN	4045197761453
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Modelis:**

Tikslų keičiamų plokštelių tvirtinimą užtikrina optimalus plokštelių ir jų lizdų tolerancijos santykis. Garantuojamas maksimalus pakartojimo tikslumas:  $\pm 0,015$  mm.

**Paskirtis:**

Universalus glotnulis ir pusiau glotnulis apdirbimas.

**Kietlydinis** – apdirbimui giliai ir vibravimo sumažinimui.

**Pastaba:**

Sūkių skaičius apskaičiuojamas pagal aktyvųjį  $\varnothing D_w$ . GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	10 mm
Iškyšos ilgis $L_1$	50 mm
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	150 mm
Koto $\varnothing D_s$ h6	10 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	219871 (8IP; 1,2 Nm)
$\varnothing d_1$	8,8 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Vidinis aušinimas	taip
Koto tipas	Cilindrinis kotas
frezų naudojimas	Frezavimas kopijuojant

Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

---

## Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm	211750 1,2
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP
Užveržimo varžtas	219874