

Garant**VHM kopijavimo freza ilga, Cilindrinis kotas, Ø D: 20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212592 20
GTIN	4045197761484
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Tikslų keičiamų plokštelių tvirtinimą užtikrina optimalus plokštelių ir jų lizdų tolerancijos santykis. Garantuojamas maksimalus pakartojimo tikslumas: $\pm 0,015$ mm.

Paskirtis:

Universalus glotnasis ir pusiau glotnasis apdirbimas.

Kietlydinis – apdirbimui giliai ir vibravimo sumažinimui.

Pastaba:

Sūkių skaičius apskaičiuojamas pagal aktyvųjį $\varnothing D_w$. GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 5,0** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 20IP**.

Techninis aprašymas

Koto $\varnothing D_s$ h6	20 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	20 mm
$\varnothing d_1$	17,5 mm
Bendras ilgis L_{viso}	190 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	219874 (20IP; 5,0 Nm)
Iškyšos ilgis L_1	75 mm
Vidinis aušinimas	taip
Koto tipas	Cilindrinis kotas
frezų naudojimas	Frezavimas kopijuojant

Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 5,0 Nm	211750 5,0
Užveržimo varžtas	219871
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 20IP	674252 20IP