

Garant**Mašininis sriegiklis HSS-E, oksiduotas, G: G1/2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	133325 G1/2
GTIN	4045197301567
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:**

Gili vidinė pjūva. Kalibruojamoji dalis su tepimo grioveliais.

Privalumai:

Ypatingai tvirtas; optimalus kreipimas ir jokio pjūvimo grįžtamąja eiga.

Paskirtis:

Cilindriniam Whitworth vamzdiniam sriegiui DIN ISO 228/1 (netinka sandarioms srieginėms jungtims).

Ašmenys: HSS E

Vijų skaičius colyje: 14

Sriegio Ø: 20,96 mm

Bendras ilgis L: 125 mm

Koto Ø D_s: 16 mm

Koto kvadratas □: 12 mm

Kiaurymės Ø: 19 mm

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	1,814 mm
Sriegio Ø	20,96 mm
Kiaurymės Ø	19 mm
Pjūvimo briaunų skaičius Z	3
Drožlių griovelių skaičius	3
Vijų skaičius colyje	14

Ašmenys	HSS E
Koto $\varnothing D_s$	16 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Koto kvadratas \square	12 mm
Sriegio gylis	62,88 mm
Sriegio dydis	G1/2
Danga	oksiduotas
Sriegio tipas	G
Profilio kampas	55 laipsniai
Norma	DIN 5156
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	15 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	6 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	13 m/min	N

Alyva	tinka
drėgnas, maks.	ribotai tinka