

**Garant**

**Frezavimo galvūčių įspraustinė slopinanti vibravimą, cilindrinė, HSK-A 100 A = 300, Kakliuko Ø d1: 32mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	306709 32
GTIN	4045197762047
Produktų klasė	31A

**Aprašymas****Modelis:**

- Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti.
- Su Balluff/RFID lusto anga.
- Platus briaunuotas atraminis paviršius.

**Vibraciją slopinanti konstrukcija su integruota kietlydinio šerdimi.**

**Privalumai:**

Pastebimai mažesnė vibracija! Žymiai didesnės pastūmos!

**Tiekimo sudėtis:**

Su frezos priveržimo varžtu ir fiksavimo kaladėlėmis.

**Priedai pasirinktinai:**

Specialus raktas Nr. 309840, aušinimo skysčio vamzdelis Nr. 309880.

**Pastaba:**

Kiti dydžiai pagal užklausimą.

**Techninis aprašymas**

Užmaunamos frezos ilgis L <sub>4</sub>	24 mm
Ø D <sub>2</sub>	78 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	300 mm
Laikiklis	HSK-A 100 A = 300
Norma	DIN 6357
Laikiklio norma	ISO 12164-1

Laikiklio norma	DIN 69882-3
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 8000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤6 μm
Pjovimo technika	HPC
Virpesiai	slopinantis vibracijas
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas

---

## Priedai

Specialus raktas įsraustinės kakliuko Ø 32 mm	309840 32
---	-----------