

Garant**CNMG 120416, Rūšis: HB7020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250162 HB7020
------------------	---------------

GTIN	4045197764034
------	---------------

Produktų klasė	21G
----------------	-----

Aprašymas

CNMG 120416 HB7020 Kietlydinys: HB7020

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 8 mm

Pastūma f : 0,2 - 0,5 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 350 m/min

Techninis aprašymas

Kietlydinys	HB7020
Pagrindinis naudojimas	P
Drožlialaužis	SM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 8 mm
Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Kampo spindulys	1,6 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120416
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui