

**Garant****CNMG 160612, Rūšis: HB7020**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	250170 HB7020
GTIN	4045197764041
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

CNMG 160612 HB7020 Kietlydinys: HB7020

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 8 mmPastūma  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 120 - 350 m/min

## Techninis aprašymas

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Pastūma $f$	0,2 - 0,5 mm/aps,
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 8 mm
Drožlialaužis	SM
Kampo spindulys	1,2 mm
Kietlydinys	HB7020

Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnusias apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 160612
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui