

Garant**CNMG 190624, Rūšis: HB7020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250176 HB7020
GTIN	4045197764072
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMG 190624 HB7020 Kietlydinys: HB7020

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 8 mmPastūma f : 0,2 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 350 m/min**Techninis aprašymas**

Drožlialaužis	SM
Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 8 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,
Kietlydinys	HB7020

Kampo spindulys	2,4 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 190624
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui