



Mašininis sriegiklis, TiN, UNF: 5/16-24



Užsakymo data

| | |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 133405 5/16-24 |
| GTIN | 4045197532831 |
| Produktų klasė | 11H |

Aprašas

Aprašymas:

Su vidine įpjova ir specialia TiN danga nerūdijančiam ir rūgštims atspariam plienui. Tinka naudoti su **emulsija** (mažiausia alyvos dalis 8%).

Paskirtis:

UNF coliniams smulkiems sriegiams ASME – B1.1.

Profilio kampas: 60 laipsniai

Tolerancijos klasė: 2B

Kreipiančiosios dalies forma: P

Vidinis aušinimas: false

Naudojama, kai gręžimo tipas: iki 3×D, kai kiaurymė atvira

Pjovimo kryptis: dešinin.

Sriegio tipas: UNF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 374

Vijų skaičius colyje: 24

Sriegio Ø: 7,94 mm

Bendras ilgis L_{viso}: 90 mm

Koto Ø: 6 mm

Koto keturbriaunis: 4,9 mm

Kiaurymės Ø: 6,9 mm

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------|---------|
| Kiaurymės Ø | 6,9 mm |
| Sriegio Ø | 7,94 mm |
| Vijų skaičius colyje | 24 |

| | |
|---------------------------------|---|
| Drožlių griovelių skaičius | 3 |
| Viršūnės nuožulos kampas | 50 laipsniai |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 |
| Norma | DIN 374 |
| Ašmenys | HSS E |
| Koto Ø | 6 mm |
| Bendras ilgis L _{viso} | 90 mm |
| Koto keturbriaunis | 4,9 mm |
| Sriegio gylis | 23,82 mm |
| Sriegio žingsnis | 1,058 mm |
| Sriegio tipas | UNF |
| Sriegio dydis | 5/16-24 |
| Danga | TiN |
| Profilio kampas | 60 laipsniai |
| Tolerancijos klasė | 2B |
| Kreipiančiosios dalies forma | B |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira |
| Pjovimo kryptis | dešinin. |
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas | mėlyna |