

Garant**SNMG 190612, Rūšis: HB7020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251236 HB7020
GTIN	4045197764164
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SNMG 190612 HB7020 Kampo spindulys: 1,2 mm
Kietlydinys: HB7020
Drožlialaužis: SM
Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 6 mm
Pastūma f : 0,15 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 350 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,15 - 0,5 mm/aps,
Drožlialaužis	SM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	HB7020
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 6 mm

Kampo spindulys	1,2 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 190612
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui