

Garant**SNMM 150616, Rūšis: HB7020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251390 HB7020
GTIN	4045197764225
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SNMM 150616 HB7020 Kampo spindulys: 1,6 mm
Kietlydinys: HB7020
Drožlialaužis: SR
Pjūvio gylis a_p : 2 - 12 mm
Pastūma f : 0,4 - 1,2 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 300 m/min

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	SR
Pastūma f	0,4 - 1,2 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 300 m/min
Kampo spindulys	1,6 mm
Kietlydinys	HB7020
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Pjūvio gylis a_p	2 - 12 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMM 150616
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui