

**Garant**
**Sriegio freza 2xD, TiAlN, M: M4**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	139515 M4
GTIN	4045197081728
Produktų klasė	11J

**Aprašymas**
**Modelis:**

**Suformuotas sriegio profilis** skirtas frezuoti **tikslūs vidinius sriegius** (būtinai patikimas frezos užspaudimas). **Iš koto pusės** gylis ribotuvus 90° gilinimui.

Speciali pjovimo briaunos geometrija lemia taisyklingą drožlės suformavimą esant mažai pjovimo jėgai.

**Privalumai:**

**Gręžimas, gilinimas ir sriegio frezavimas tik su vienu įrankiu!**

Sriegio žingsnis: 0,7 mm

Gręžimo  $\varnothing D_c$ : 3,24 mm

Pjovimo briaunos ilgis  $l_1$ : 8,9 mm

Koto ilgis  $L_s$ : 36 mm

Bendras ilgis  $L$ : 49 mm

Koto  $\varnothing D_s$ : 6 mm

**Techninis aprašymas**

Gręžimo $\varnothing D_c$	3,24 mm
Griovelio plotis $e_1$	0,7 mm
Pastūma $f_z$ apdirbant aliuminio liejinius	0,03 mm
Programavimo vertė gilinimui $l_1$	9,4 mm
Sriegio žingsnis	0,7 mm
maksimalus gilinimo $\varnothing D_1$	4,3 mm
Drožlių griovelių skaičius	2

Koto $\varnothing D_s$	6 mm
Bendras ilgis L	49 mm
Koto ilgis $L_s$	36 mm
Sriegio gylis	6
Sriegio dydis	M4
Pjovimo briaunos ilgis $l_c$	8,9 mm
Danga	TiAlN
Sriegio tipas	M
Sriegio tipas	M-LH
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	VHM
Sriegio norma	DIN 13
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Vidinis aušinimas	taip
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $2 \times D$ , kai kiaurymė aklina arba atvira
Gilinimo pakopos kampas	90 laipsniai
Koto tolerancija	h6
Spalvinis žymėjimas	be
Vidiniam / išoriniam naudojimui	Vidinis
Produkto rūšis	Sriegimo freza