

**HOLEX®**
**VBMT 110304 Rinkinyje 10 vnt., Rūšis: HBX130**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261250 HBX130
GTIN	4045197766632
Produktų klasė	22D

**Aprašas**

VBMT 110304 Rinkinyje 10 vnt. HBX130 Kietlydinys: HBX130

Drožlialaužis: MM

 Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,1 - 2,75 mm

 Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/aps,

 Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 60 - 200 m/min

**Techninis aprašymas**

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 200 m/min
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjūvio gylis $a_p$	0,1 - 2,75 mm
Pastūma $f$	0,1 - 0,25 mm/aps,
Kietlydinys	HBX130
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	MM

Pagrindinis naudojimas	M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Serija	eco tekimo plokštelių laikiklis
Serija	Tekimo laikiklis
Serija	Modulinė ištekimo laikiklio galvutė
Serija	Ištekimo laikiklis
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT 110304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamųjų plokštelių priskyrimas	neutral.