



Mašininis valcuojantis sriegiklis su tepimo grioveliais HSS-E, TiAlN, G: G1/8



Užsakymo data

Užsakymo numeris	139472 G1/8
GTIN	4045197447081
Produktų klasė	12H

Aprašymas

Modelis:

DIN 2189 (≈ DIN 5156). **Su tepimo grioveliais žymiai geresnis sriegio vijų sutepimas, sriegiant galias kiaurymes.**

Atspari dilimui **TiAlN danga** užtikrina gerą įrankio patvarumą.

Paskirtis:

Skirta cilindriniam Whitworth vamzdiniam sriegiui DIN-ISO 228/1 (netinka sandarioms srieginėms jungtims).

Sriegio žingsnis: 0,907 mm

Vijų skaičius colyje: 28

Sriegio Ø: 9,73 mm

Bendras ilgis L: 90 mm

Koto Ø D_s: 7 mm

Koto kvadratas □: 5,5 mm

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	0,907 mm
Drožlių griovelių skaičius	5
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Sriegio Ø	9,73 mm
Vijų skaičius colyje	28
Koto Ø D _s	7 mm
Koto kvadratas □	5,5 mm

Bendras ilgis L	90 mm
Srieginės kiaurymės Ø orientacinis dydis	9,25 mm
Sriegio gylis	29,19 mm
Sriegio dydis	G1/8
Danga	TiAlN
Sriegio tipas	G
Profilio kampas	55 laipsniai
Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 2189
Tolerancijos klasė	ISO 228 X
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė akloji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	23 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	23 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	22 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	22 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	11 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	12 m/min	N

Uni	tinka
Alyva	tinka
drėgnas, maks.	tinka