

HOLEX®
CNMG 09T304 Rinkinyje 10 vnt., Rūšis: HBX020

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250244 HBX020
GTIN	4045197766687
Produktų klasė	22D

Aprašas

CNMG 09T304 Rinkinyje 10 vnt. HBX020 Kietlydinys: HBX020

Drožlialaužis: PM

 Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 6,5 mm

 Pastūma f : 0,05 - 0,5 mm/aps,

 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 300 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	HBX020
Pastūma f	0,05 - 0,5 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 6,5 mm
Drožlialaužis	PM
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 300 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiaus glotnūs apdirbimas
Ašmenys	HM
Serija	Modulinė ištekimo laikiklio galvutė
Serija	Ištekimo laikiklis
Serija	eco-QT-/ eco tekimo peiliai
Serija	Tekinimo laikiklis
Serija	QuickTurn tekimo peilis
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 09T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Keičiamųjų plokštelių priskyrimas	neutral.