

Garant**VHM rupiojo apdirbimo freza MTC, DLC, Ø e8 DC: 5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	205011 5
GTIN	4045197766793
Produktų klasė	11X

Aprašymas**Modelis:**

Su naujausios kartos **DLC danga** sp^2 .

Tvirtos ir aštrios pjovimo briaunos. Konstrukciniai matmenys panašūs į DIN 6527.

Paskirtis:

Specialiai darbui **MTC (Multi Task Cutting)** naujos kartos tekinimo ir frezavimo staklėse.

Techninis aprašymas

Koto Ø D_s	6 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Tolerancija Nominalusis Ø	e8
Pjovimo briaunos Ø D_c	5 mm
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Pastūma f_z grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose	0,015 mm
Pastūma f_z apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius	0,02 mm
Dantų skaičius Z	2
Bendras ilgis L	54 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	9 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	45 laipsniai

Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Danga	DLC
Ašmenys	VHM
Norma	DIN 6527
Frezos profilis	WF
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,5xD, kai apdirbami šoniniai paviršiai
Darbinis plotis a_e frezuojant	Griovelio pjovimo gylis 1xD
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	MTC
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	330 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	300 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	230 m/min	N
CuZn	ribotai tinka	260 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	ribotai tinka		