

Garant
Sriegio freza 2xD, TiAlN, M: M6

Užsakymo data

Užsakymo numeris	139515 M6
GTIN	4045197081742
Produktų klasė	11J

Aprašymas
Modelis:

Suformuotas sriegio profilis skirtas frezuoti **tikslius vidinius sriegius** (būtinai patikimas frezos užspaudimas). **Iš koto pusės** gylio ribotuvus 90° gilinimui.

Speciali pjovimo briaunos geometrija lemia taisyklingą drožlės suformavimą esant mažai pjovimo jėgai.

Privalumai:

Gręžimas, gilinimas ir sriegio frezavimas tik su vienu įrankiu!

Sriegio žingsnis: 1 mm

Gręžimo $\varnothing D_c$: 4,85 mm

Pjovimo briaunos ilgis l_c : 13,7 mm

Koto ilgis L_s : 36 mm

Bendras ilgis L : 62 mm

Koto $\varnothing D_s$: 8 mm

Techninis aprašymas

maksimalus gilinimo $\varnothing D_1$	6,3 mm
Programavimo vertė gilinimui l_1	14,5 mm
Drožlių griovelių skaičius	2
Pastūma f_z apdirbant aliuminio liejinius	0,05 mm
Gręžimo $\varnothing D_c$	4,85 mm
Sriegio žingsnis	1 mm
Griovelio plotis e_1	1 mm

Koto $\varnothing D_s$	8 mm
Bendras ilgis L	62 mm
Koto ilgis L_s	36 mm
Sriegio gylis	9
Sriegio dydis	M6
Pjovimo briaunos ilgis l_c	13,7 mm
Danga	TiAlN
Sriegio tipas	M
Sriegio tipas	M-LH
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	VHM
Sriegio norma	DIN 13
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Vidinis aušinimas	taip
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $2 \times D$, kai kiaurymė aklina arba atvira
Gilinimo pakopos kampas	90 laipsniai
Koto tolerancija	h6
Spalvinis žymėjimas	be
Vidiniam / išoriniam naudojimui	Vidinis
Produkto rūšis	Sriegimo freza