

Garant**VHM rupiojo apdirbimo freza MTC, DLC, Ø e8 DC: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	205081 10
GTIN	4045197766984
Produktų klasė	11X

Aprašymas**Modelis:**

Su naujausios kartos **DLC danga** sp^2 .

Tvirtos ir aštrios pjovimo briaunos. Konstrukciniai matmenys panašūs į DIN 6527.

Paskirtis:

Specialiai darbui **MTC (Multi Task Cutting)** naujos kartos tekimo ir frezavimo staklėse.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D_c	10 mm
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Tolerancija Nominalusis Ø	e8
Koto Ø D_s	10 mm
Pastūma f_z apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius	0,05 mm
Dantų skaičius Z	2
Bendras ilgis L	72 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	25 mm
Pastūma f_z grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose	0,04 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	45 laipsniai

Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Danga	DLC
Ašmenys	VHM
Norma	DIN 6527
Frezos profilis	WF
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,5xD, kai apdirbami šoniniai paviršiai
Darbinis plotis a_e frezuojant	Griovelio pjovimo gylis 1xD
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	MTC
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	330 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	300 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	230 m/min	N
CuZn	ribotai tinka	260 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	ribotai tinka		

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB
--------------------------	-----------