



Kotinė sriegimo freza 2×D, TiAlN, M: M3



Užsakymo data

Užsakymo numeris	139650 M3
GTIN	4045197081889
Produktų klasė	11J

Aprašas

Aprašymas:

Suformuotas sriegio profilis skirtas frezuoti **tikslius vidinius sriegius**.

Pastaba:

NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!

Rekomenduojamas atitikmuo iš naujosios serijos Nr. 139640.

Sriegio tipas: M

Sriegio tipas: M-LH

Profilio kampas: 60 laipsniai

Ašmenys: VHM

Sriegio norma: DIN 13

Kotas: DIN 6535 HA su h6

Vidinis aušinimas: false

Dantų skaičius Z: 3

Gręžimo gylis kiaurosioms ir aklinosioms kiaurymėms: 2,0×D

Sriegio žingsnis: 0,5 mm

Gręžimo d_1 : 2,4 mm

maksimalus darbinis gylis l_1 : 6,2 mm

Koto ilgis L_s : 28 mm

Bendras ilgis L_{viso} : 42 mm

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	0,5 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Pastūma f_z apdirbant plieną < 750 N/mm ²	0,006 mm
Dantų skaičius Z	3

maksimalus darbinis gylis l_1	6,2 mm
Gręžimo gylis kiaurosioms ir aklinosioms kiaurymėms	2,0×D
Gręžimo $\varnothing d_1$	2,4 mm
Koto \varnothing	4 mm
Bendras ilgis L_{viso}	42 mm
Koto ilgis L_s	28 mm
Vidinis aušinimas	ne
Gręžimo skylės \varnothing	2,4 mm
Visas profilis	taip
Sriegio gylis	6 mm
Sriegio dydis	3
Danga	TiAlN
Sriegio tipas	M
Sriegio tipas	M-LH
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	VHM
Sriegio norma	DIN 13
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
Koto tolerancija	h6
Spalvinis žymėjimas	žalia