



VHM freza, be dangos, Ø e8 DC: 16mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 202241 16 |
| GTIN | 4045197767073 |
| Produktų klasė | 12X |

Aprašymas

Modelis:

Ekscentrinis pjovimo dantų užgalandimas ir papildomai poliruoti drožlių grioveliai, kuriais **puikiai pasižalina** ilgos aliuminio drožlės.

Paskirtis:

Rupiajam ir glotniajam frezavimui.

Techninis aprašymas

| | |
|---|--------------------------------------|
| Pastūma f_z apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius | 0,09 mm |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 |
| Bendras ilgis L | 92 mm |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai |
| Pjovimo briaunos ilgis L_c | 32 mm |
| Tolerancija Nominalusis Ø | e8 |
| Pastūma f_z grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose | 0,065 mm |
| Dantų skaičius Z | 3 |
| Pjovimo briaunos Ø D_c | 16 mm |
| Koto Ø D_s | 16 mm |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai |

| | |
|----------------------------------|---|
| Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai |
| Danga | be dangos |
| Ašmenys | VHM |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Tipas | W |
| Darbinis plotis a_e frezuojant | 0,5×D apdirbant šoninius paviršius |
| Darbinis plotis a_e frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Spalvinis žymėjimas | geltonas |
| Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|--|---------------|-----------|-----------|
| Aliuminis | tinka | 170 m/min | N |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | 140 m/min | N |
| Al >10 % Si | tinka | 105 m/min | N |
| PMMA, akrilas | tinka | 160 m/min | N |
| PE-HD | tinka | 110 m/min | N |
| PA 66 | tinka | 130 m/min | N |
| PEEK | tinka | 110 m/min | N |
| PF 31 | tinka | 90 m/min | N |
| Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich) | ribotai tinka | 160 m/min | N |
| Cu | tinka | 120 m/min | N |
| CuZn | tinka | 150 m/min | N |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| šlapias, min. | ribotai tinka | | |

sausasis

ribotai tinka

Oras

Paslaugos

ribotai tinka

Koto šlifavimas Tipas HB

129100 HB