



Kotinė sriegimo freza 2×D, TiAlN, M: M4



Užsakymo data

Užsakymo numeris	139650 M4
GTIN	4045197081896
Produktų klasė	11J

Aprašas

Aprašymas:

Suformuotas sriegio profilis skirtas frezuoti **tikslus vidinius sriegius. Vidinio aušinimo kanalas.**

Pastaba:

NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!

Rekomenduojamas atitikmuo iš naujosios serijos Nr. 139640.

Sriegio tipas: M

Sriegio tipas: M-LH

Profilio kampas: 60 laipsniai

Ašmenys: VHM

Sriegio norma: DIN 13

Kotas: DIN 6535 HA su h6

Vidinis aušinimas: taip

Dantų skaičius Z: 3

Gręžimo gylis kiaurosios ir aklinosios kiaurymėms: 2,0×D

Sriegio žingsnis: 0,7 mm

GręžimoØ d₁: 3,15 mm

maksimalus darbinis gylis l₁: 8,7 mm

Koto ilgis L_s: 36 mm

Bendras ilgis L_{viso}: 55 mm

Techninis aprašymas

Pastūma f _z apdirbant plieną < 750 N/mm ²	0,01 mm
Sriegio žingsnis	0,7 mm
Drožlių griovelių skaičius	3

Dantų skaičius Z	3
Gręžimo $\varnothing d_1$	3,15 mm
maksimalus darbinis gylis l_1	8,7 mm
Gręžimo gylis kiaurosioms ir aklinosioms kiaurymėms	2,0×D
Koto \varnothing	6 mm
Bendras ilgis L_{viso}	55 mm
Koto ilgis L_s	36 mm
Vidinis aušinimas	taip
Gręžimo skylės \varnothing	3,15 mm
Visas profilis	taip
Sriegio gylis	8 mm
Sriegio dydis	4
Danga	TiAlN
Sriegio tipas	M
Sriegio tipas	M-LH
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	VHM
Sriegio norma	DIN 13
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
Koto tolerancija	h6
Spalvinis žymėjimas	žalia