

Garant

VHM-HPC pagalbines kiaurymes grąžtas cilindrinis kotu DIN 6535 HA 20xD, TiAlN, Ø DC: 7,5mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	123691 7,5
GTIN	4045197569226
Produktų klasė	11E

Aprašymas

Modelis:

Su sraigtiniais grioveliais, **4 kreipiančiosiomis briaunomis** ir vidiniais aušinimo kanalais. Našus naujos kartos grąžtas pagalbines kiaurymėms HPC srityje gręžti. **Su 138° viršūnės kampu** ir specialia **pjovimo briauna, kurios tolerancija j6**, gaunama optimali pagalbine kiaurymė. **Tiksliai ir apvali pagalbine kiaurymė.**

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Norint saugiai dirbti grąžtais 40xD ir 50xD, būtina pirmiau išgręžti pagalbine kiaurymę iki didžiausio gręžimo gylio grąžtu Nr. 122736 ir antrą kiaurymę 20xD grąžtu Nr. 123691. **Išgręžus pagalbine kiaurymę labai padidėja darbo proceso saugumas.**

Techninis aprašymas

Užspaudimo griovelio ilgis c	180 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Nominalusis Ø D _c	7,5 mm
Pastūma f plienui < 900 N/mm ²	0,12 mm/aps,
Tolerancija Nominalusis Ø	j6
Koto Ø D _s	8 mm
Bendras ilgis L	230 mm
Norma	Gamykliniai standartai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	168,8 mm

Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Modelis	20xD
Smailas kampas	138 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 40 bar
Pjovimo technika	HPC
Reikia pagalbinės kiaurymės grąžto	taip, kreipiamasis grąžtas
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	105 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	90 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	90 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	90 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	70 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	50 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	45 m/min	M
Ketus (G)	tinka	95 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		