

**HOLEX****VHM freza, be dangos, Ø e8 DC: 6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	202242 6
GTIN	4045197767127
Produktų klasė	12X

**Aprašymas****Modelis:**

**Ekscentrinis pjovimo dantų užgalandimas ir papildomai poliruoti** drožlių grioveliai, kuriais **puikiai pasižalina** ilgos aliuminio drožlės.

**Paskirtis:**

Rupiajam ir glotniajam frezavimui.

**Techninis aprašymas**

Dantų skaičius Z	3
Bendras ilgis L	65 mm
Pastūma $f_z$ grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose	0,025 mm
Pjovimo briaunos Ø $D_c$	6 mm
Pastūma $f_z$ apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius	0,03 mm
Pjovimo briaunos ilgis $L_c$	18 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	e8
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Koto Ø $D_s$	6 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	45 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai

Danga	be dangos
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	W
Darbinis plotis $a_e$ frezuojant	0,5×D apdirbant šoninius paviršius
Darbinis plotis $a_e$ frezuojant	Griovelio pjovimo gylis 1×D
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	geltonas
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis	tinka	170 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	140 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	105 m/min	N
PMMA, akrilas	tinka	160 m/min	N
PE-HD	tinka	110 m/min	N
PA 66	tinka	130 m/min	N
PEEK	tinka	110 m/min	N
PF 31	tinka	90 m/min	N
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)	ribotai tinka	160 m/min	N
Cu	tinka	120 m/min	N
CuZn	tinka	150 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	ribotai tinka		

Oras **Paslaugos** ribotai tinka

Koto šlifavimas Tipas HB 129100 HB