

**Garant**
**VHM rupiojo apdirbimo freza, DLC, Ø d11 DC: 10mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	205331 10
GTIN	4045197767226
Produktų klasė	11X

**Aprašymas**
**Modelis:**
**Konstruktiniai matmenys panašūs į DIN 6527.**
**Apvalūs drožlialaužiai grioveliai.**
**Speciali geometrija spalvotųjų metalų apdirbimui.**

 Su naujausios kartos **DLC danga  $sp^2$** .

**Techninis aprašymas**

Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,55 mm
Pjovimo briaunos ilgis $L_c$	22 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Pastūma $f_z$ grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose	0,07 mm
Bendras ilgis L	72 mm
Pjovimo briaunos Ø $D_c$	10 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	d11
Pastūma $f_z$ apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius	0,09 mm
Sužeminto koto Ø $D_1$	9,8 mm
Dantų skaičius Z	3
Darbinės dalies ilgis $L_1$ kartu su sužemintu kotu	32 mm

Kotas	DIN 6535 HA su h6
Koto $\varnothing D_s$	10 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	DLC
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Frezos profilis	WR
Darbinis plotis $a_e$ frezuojant	0,5xD pjaunant
Darbinis plotis $a_e$ frezuojant	Griovelio pjūvio gylis 1xD
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis	tinka	400 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	320 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	260 m/min	N
Cu	tinka	150 m/min	N
CuZn	tinka	180 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	ribotai tinka		

## Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB
--------------------------	-----------

