

**Garant****Mašininis sriegiklis HSS-E-PM, chromuotas, M: M20****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 134270 M20    |
| GTIN             | 4045197075338 |
| Produktų klasė   | 11H           |

**Aprašymas****Modelis:**

**Chromuotas paviršius**, mažesnė galimybė prilipti drožlei prie sriegiklio paviršiaus ir tuo pačiu didesnis įrankio patvarumas.

**Paskirtis:**

Tinka medžiagoms, kurių **maks. atsparumas tempimui 450N/mm<sup>2</sup>**.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E PM

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 2,5 mm

Bendras ilgis L: 140 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 16 mm

Koto kvadratas □: 12 mm

Kiaurymės Ø: 17,5 mm

**Techninis aprašymas**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Sriegio žingsnis           | 2,5 mm  |
| Kiaurymės Ø                | 17,5 mm |
| Sriegio Ø                  | 20 mm   |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 4       |
| Drožlių griovelių skaičius | 4       |
| Norma                      | DIN 376 |
| Koto Ø D <sub>s</sub>      | 16 mm   |

|                                      |                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| Bendras ilgis L                      | 140 mm                                     |
| Koto kvadratas □                     | 12 mm                                      |
| Tolerancijos klasė                   | ISO 2 6H                                   |
| Ašmenys                              | HSS E PM                                   |
| Sriegio gylis                        | 40 mm                                      |
| Sriegio tipas                        | M                                          |
| Sriegio dydis                        | M20                                        |
| Danga                                | chromuotas                                 |
| Profilio kampas                      | 60 laipsniai                               |
| Sriegio norma                        | DIN 13                                     |
| Kreipiančiosios dalies forma         | C                                          |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai                               |
| Kotas                                | Cilindrinis kotas su h9                    |
| Vidinis aušinimas                    | ne                                         |
| Naudojama, kai gręžimo tipas         | iki 2×D, kai kiaurymė aklina               |
| Pjovimo kryptis                      | dešinin.                                   |
| Srieginių įrankių rūšis              | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas                  | geltona                                    |
| Produkto rūšis                       | sriegiklius                                |

## Vartotojo duomenys

|                                | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis, plastikai           | tinka         | 28 m/min       | N         |
| Aliuminis (trumpadrožlis)      | tinka         | 28 m/min       | N         |
| Al >10 % Si                    | tinka         | 23 m/min       | N         |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup> | ribotai tinka | 27 m/min       | P         |
| CuZn                           | ribotai tinka | 28 m/min       | N         |
| Alyva                          | tinka         |                |           |

drėgnas, maks.

tinka