

**Garant****Kotinė sriegio freza 1,5×D, TiAlN, M: M6****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	139652 M6
GTIN	4045197199652
Produktų klasė	11J

**Aprašymas****Modelis:****Suformuotas sriegio profilis** skirtas frezuoti **tikslūs vidinius sriegius**.

Gylio ribotuvas 90° gilinimui.

**Privalumai:****Gilinimas ir sriegio frezavimas tos pačios operacijos metu!****Techninis aprašymas**

Dantų skaičius Z	4
Pastūma $f_z$ apdirbant plieną < 60 HRC	0,012 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio žingsnis	1 mm
Koto $\varnothing D_s$	8 mm
Bendras ilgis L	59 mm
Koto ilgis $L_s$	36 mm
Vidinis aušinimas	ne
Sriegio gylis	9,56 mm
Sriegio dydis	M6
Nominalusis $\varnothing D_c$	4,68 mm
Pjovimo briaunos ilgis $L_c$	9,56 mm

Programavimo vertė gilinimui $L_1$	10,2 mm
Kakliuko $\varnothing D_1$	6,6 mm
Danga	TiAlN
Sriegio tipas	M
Sriegio tipas	M-LH
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	VHM
Sriegio norma	DIN 13
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $1,5 \times D$ , kai kiaurymė atvira
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $1,5 \times D$ kai kiaurymė aklinoji
Gilinio pakopos kampas	90 laipsniai
Koto tolerancija	h6
Spalvinis žymėjimas	raudona
Vidiniam / išoriniam naudojimui	Vidinis
Produkto rūšis	Sriegimo freza

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	30 m/min	P
Plienas <55 HRC	tinka	35 m/min	H
Plienas <60 HRC	tinka	30 m/min	H
Plienas <65 HRC	ribotai tinka	27 m/min	H
Plienas <67 HRC	ribotai tinka	25 m/min	H
sausasis	tinka		