

Garant**Mašininis sriegiklis HSS-E-PM, be dangos, M: M12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	134620 M12
GTIN	4045197075659
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:**

Pagamintas iš HSSE-PM plieno, didesniajam patvarumui ir platus dešininis sraigtinis griovelis optimaliam drožlės pašalinimui.

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	10,2 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio žingsnis	1,75 mm
Sriegio Ø	12 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Norma	DIN 376
Koto Ø D _s	9 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Koto kvadratas □	7 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E PM
Sriegio gylis	36 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M12

Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklina
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	15 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	18 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	18 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	18 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	9 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		