

Garant
Kotinė sriegio freza 1,5×D, TiAlN, M: M10

Užsakymo data

Užsakymo numeris	139652 M10
GTIN	4045197199676
Produktų klasė	11J

Aprašymas
Modelis:
Suformuotas sriegio profilis skirtas frezuoti **tikslius vidinius sriegius**.

Gylio ribotuvas 90° gilinimui.

Privalumai:
Gilinimas ir sriegio frezavimas tos pačios operacijos metu!
Techninis aprašymas

Pastūma f_z apdirbant plieną < 60 HRC	0,017 mm
Sriegio žingsnis	1,5 mm
Drožlių griovelių skaičius	5
Dantų skaičius Z	5
Koto $\varnothing D_s$	12 mm
Bendras ilgis L	74 mm
Koto ilgis L_s	45 mm
Vidinis aušinimas	ne
Sriegio gylis	15,91 mm
Sriegio dydis	M10
Nominalusis $\varnothing D_c$	7,79 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	15,91 mm

Programavimo vertė gilinimui L ₁	16,9 mm
Kakliuko Ø D ₁	11 mm
Danga	TiAlN
Sriegio tipas	M
Sriegio tipas	M-LH
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	VHM
Sriegio norma	DIN 13
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D kai kiaurymė aklinoji
Gilavimo pakopos kampas	90 laipsniai
Koto tolerancija	h6
Spalvinis žymėjimas	raudona
Vidiniam / išoriniam naudojimui	Vidinis
Produkto rūšis	Sriegimo freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	30 m/min	P
Plienas <55 HRC	tinka	35 m/min	H
Plienas <60 HRC	tinka	30 m/min	H
Plienas <65 HRC	ribotai tinka	27 m/min	H
Plienas <67 HRC	ribotai tinka	25 m/min	H
sausasis	tinka		