



Kotinė sriegio freza 2×D, TiAlN, M×žingsnis: 12X1,5



Užsakymo data

Užsakymo numeris	139670 12X1,5
GTIN	4045197082312
Produktų klasė	11J

Aprašas

Aprašymas:

Suformuotas sriegio profilis, skirtas frezuoti **tikslus vidinius sriegius. Vidinio aušinimo kanalas.**

Pastaba:

NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!

Rekomenduojamas atitikmuo iš naujosios serijos Nr. 139665

Sriegio tipas: MF

Sriegio tipas: MF-LH

Profilio kampas: 60 laipsniai

Ašmenys: VHM

Sriegio norma: DIN 13

Kotas: DIN 6535 HA su h6

Vidinis aušinimas: taip

Dantų skaičius Z: 4

Gręžimo gylis kiaurosios ir aklinosios kiaurymės: 2,0×D

Sriegio žingsnis: 1,5 mm

GręžimoØ d₁: 10 mm

maksimalus darbinis gylis l₁: 24,7 mm

Koto ilgis L_s: 40 mm

Bendras ilgis L_{viso}: 80 mm

Techninis aprašymas

Pastūma f _z apdirbant plieną < 750 N/mm ²	0,04 mm
Gręžimo gylis kiaurosios ir aklinosios kiaurymės	2,0×D
GręžimoØ d ₁	10 mm

Drožlių griovelio skaičius	4
Sriegio žingsnis	1,5 mm
Dantų skaičius Z	4
Koto Ø	10 mm
maksimalus darbinis gylis l_1	24,7 mm
Bendras ilgis L_{viso}	80 mm
Koto ilgis L_s	40 mm
Vidinis aušinimas	taip
Gręžimo skylės Ø	10 mm
Visas profilis	taip
Sriegio gylis	24 mm
Sriegio dydis	12×1,5
Danga	TiAlN
Sriegio tipas	MF
Sriegio tipas	MF-LH
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	VHM
Sriegio norma	DIN 13
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
Koto tolerancija	h6
Spalvinis žymėjimas	žalia
Vidiniam / išoriniam naudojimui	Vidinis