



## Kotinė sriegio freza 2×D, TiAlN, M×žingsnis: 2,5X0,35



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	139670 2,5X0,35
GTIN	4045197273536
Produktų klasė	11J

### Aprašas

#### Aprašymas:

**Suformuotas sriegio profilis**, skirtas frezuoti **tikslius vidinius sriegius**.

#### Pastaba:

#### **NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!**

**Rekomenduojamas atitikmuo iš naujosios serijos Nr. 139665**

Sriegio tipas: MF

Sriegio tipas: MF-LH

Profilio kampas: 60 laipsniai

Ašmenys: VHM

Sriegio norma: DIN 13

Kotas: DIN 6535 HA su h6

Dantų skaičius Z: 3

Gręžimo gylis kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms: 2,0×D

Sriegio žingsnis: 0,35 mm

GręžimoØ d<sub>1</sub>: 2,06 mm

maksimalus darbinis gylis l<sub>1</sub>: 5,3 mm

Koto ilgis L<sub>s</sub>: 28 mm

Bendras ilgis L<sub>viso</sub>: 39 mm

### Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	0,35 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
GręžimoØ d <sub>1</sub>	2,06 mm
Pastūma f <sub>z</sub> apdirbant plieną < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,003 mm

Gręžimo gylis kiaurosioms ir aklinosioms kiaurymėms	2,0×D
Dantų skaičius Z	3
Koto Ø	3 mm
maksimalus darbinis gylis $l_1$	5,3 mm
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	39 mm
Koto ilgis $L_s$	28 mm
Gręžimo skylės Ø	2,06 mm
Visas profilis	taip
Sriegio gylis	7 mm
Sriegio dydis	2,5×0,35
Danga	TiAlN
Sriegio tipas	MF
Sriegio tipas	MF-LH
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	VHM
Sriegio norma	DIN 13
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
Koto tolerancija	h6
Spalvinis žymėjimas	žalia
Vidiniam / išoriniam naudojimui	Vidinis