



Kotinė sriegio freza 2×D, TiAlN, M×žingsnis: 3X0,35



Užsakymo data

Užsakymo numeris	139670 3X0,35
GTIN	4045197273543
Produktų klasė	11J

Aprašas

Aprašymas:

Suformuotas sriegio profilis, skirtas frezuoti **tikslus vidinius sriegius**.

Pastaba:

NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!

Rekomenduojamas atitikmuo iš naujosios serijos Nr. 139665

Sriegio tipas: MF

Sriegio tipas: MF-LH

Profilio kampas: 60 laipsniai

Ašmenys: VHM

Sriegio norma: DIN 13

Kotas: DIN 6535 HA su h6

Vidinis aušinimas: false

Dantų skaičius Z: 3

Gręžimo gylis kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms: 2,0×D

Sriegio žingsnis: 0,35 mm

Gręžimo Ø d₁: 2,55 mm

maksimalus darbinis gylis l₁: 6,2 mm

Koto ilgis L_s: 28 mm

Bendras ilgis L_{viso}: 39 mm

Techninis aprašymas

Pastūma f _z apdirbant plieną < 750 N/mm ²	0,006 mm
Gręžimo gylis kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms	2,0×D
Sriegio žingsnis	0,35 mm
Dantų skaičius Z	3

Gręžimo $\varnothing d_1$	2,55 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Koto $\varnothing$	3 mm
maksimalus darbinis gylis l_1	6,2 mm
Bendras ilgis L_{viso}	39 mm
Koto ilgis L_s	28 mm
Vidinis aušinimas	ne
Gręžimo skylės $\varnothing$	2,55 mm
Visas profilis	taip
Sriegio gylis	6 mm
Sriegio dydis	3×0,35
Danga	TiAlN
Sriegio tipas	MF
Sriegio tipas	MF-LH
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	VHM
Sriegio norma	DIN 13
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
Koto tolerancija	h6
Spalvinis žymėjimas	žalia
Vidiniam / išoriniam naudojimui	Vidinis