

Garant**Mašininis sriegiklis, TiN, M: M20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	135100 M20
GTIN	4045197076083
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:**

su TiN danga, tinka darbui su didesniais pjovimo režimais su **emulsija** (minimali aušinimo emulsijos dalis 8 %).

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	17,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio žingsnis	2,5 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio Ø	20 mm
Norma	DIN 376
Koto Ø D _s	16 mm
Bendras ilgis L	140 mm
Koto kvadratas □	12 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	60 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M20

Duomenų lapai

Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aluminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	16 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	20 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	19 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	19 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	14 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	16 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		