

**Garant**
**VHM-CNC mašininiai plėstuvai, TiAlN, Nominalusis Ø DC: 1,03 mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	164341 1,03
GTIN	4045197463944
Produktų klasė	11P

**Aprašymas**
**Modelis:**

**NC tinkamas modelis** panašus į DIN 8093 su tiesiu kotu standartizuotiems griebtuvams, ypač hidrauliniams arba didelio tikslumo patronams. Taipženkliai sumažinamas radialinis mušimas ir padidinamas proceso saugumas apdirbant H7 tolerancijos ribose. Naudojant GARANT NC plėstuvus nebereikia įsigyti specialių griebtuvų. Su ilga pjovimo briauna ir kairine spirale.

**Paskirtis:**

Kiaurųjų kiaurymių plėtimui, nes drožlės nukreipiamos pjovimo kryptimi. Tinka ir aklinosioms kiaurymėms.

**Pastaba:**

Plėstuvus, panašius į Nr. 164340 ir 164341, bet kitų skersmenų ir tolerancijų, žr. Nr. 164344 ir 164345.

Naudojama, kai gręžimo tipas: kai kiaurymė atvira

Kiaurymės Ø tolerancija: H7

Pjovimo briaunų skaičius Z: 3

Kiaurymės Ø tolerancija: H7

Pjovimo briaunos ilgis  $L_c$ : 6 mm

Iškyšos ilgis  $L_1$ : 16 mm

Bendras ilgis L: 50 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z: 3

Koto Ø  $D_s$ : 4 mm

**Techninis aprašymas**

Iškyšos ilgis $L_1$	16 mm
Koto tolerancija	h6
Pastūma f plienui < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm/aps,

Nominalusis $\varnothing D_c$	1,03 mm
Koto $\varnothing D_s$	4 mm
Bendras ilgis L	50 mm
Pjovimo briaunos ilgis $L_c$	6 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
rekomenduojamas gręžimo $\varnothing$ apdirbant plieną $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,95 mm
Kiaurymės $\varnothing$ tolerancija	H7
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas	ne
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė atvira
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Plėtimo įrankiai su nenuimamomis pjovimo briaunomis