

**Garant****Besisukantys tekinimo staklių centrai keičiamiems antgaliams, Tipas: 20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

320615 20

GTIN

4045197773623

Produktų klasė

31Z

**Aprašymas****Modelis:**

- **Modelis su spyruoklėmis, apdirbimo metu kompensuojamas ašinis ilgis.**
- **Visas grūdintas ir šlifuotas. Guoliai sutepti, todėl nereikalinga techninė priežiūra.**
- **Specialus sandariklis neleidžia patekti nešvarumams ir aušinimo skysčiui.**

Cilindrinis kotas, skirtas ištekinimo laikikliams, įvorių laikikliams arba hidraulinius griebtuvams užspausti.

**Aprašymas:**

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.

Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

**Paskirtis:**

Keičiamais antgaliais galimas įvairus tekinimas. Universaliai tinka CNC staklių revolveriams ir priešpriešiniams sukliams.

**Tiekimo sudėtis:**

Su nuėmimo šakute antgalių atlaisvinimui.

**Priedai pasirinktinai:**

Keičiamus antgalius žr. Nr. 320625.

**Techninis aprašymas**

Korpuso Ø D

40 mm

tekinamo ruošinio masė

200 kg

Bendras ilgis L	90 mm
Radialinis mušimas	0,01 mm
Koto Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Ø d	20 mm
maksimalus sūkių skaičius	4000 min <sup>-1</sup>
Naudingasis ilgis L <sub>1</sub>	41 mm
Spyruoklės eiga	2,4 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą	K12
Laikiklis	Koto Ø 20 mm
Produkto rūšis	Centravimo smaigalys

## Priedai

Antgaliai besisukantiems tekinimo staklių centrams Tipas 3	320625 3
Antgaliai besisukantiems tekinimo staklių centrams Tipas 2	320625 2
Antgaliai besisukantiems tekinimo staklių centrams Tipas 4	320625 4
Antgaliai besisukantiems tekinimo staklių centrams Tipas 6	320625 6
Antgaliai besisukantiems tekinimo staklių centrams Tipas 1	320625 1
Antgaliai besisukantiems tekinimo staklių centrams Tipas 5	320625 5