

Garant**Besisukantys tekinimo staklių centrai keičiamiems antgaliams, Tipas: 20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	320617 20
GTIN	4045197773630
Produktų klasė	31Z

Aprašymas**Modelis:**

- **Modelis su spyruoklėmis, apdirbimo metu kompensuojamas ašinis ilgis.**
- **Visas grūdintas ir šlifluotas. Guoliai sutepti, todėl nereikalinga techninė priežiūra.**
- **Specialus sandariklis neleidžia patekti nešvarumams ir aušinimo skysčiui.**

Cilindrinis kotas, skirtas ištekinimo laikikliams, įvorių laikikliams arba hidraulinius griebtuvams užspausti.

Aprašymas:

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgas ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.

Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

Paskirtis:

Keičiamais antgaliais galimas įvairus tekinimas. Universaliai tinka CNC staklių revolveriams ir priešpriešiniams sukliams.

Priedai pasirinktinai:

Keičiamus antgalius žr. Nr. 320625.

Pastaba:

Raktų antgaliai pakeičiami pasukant į priešingą pusę.

Techninis aprašymas

maksimalus sūkių skaičius	3000 min ⁻¹
Korpuso Ø D	44 mm

Koto $\varnothing D_1$	12 mm
Naudingasis ilgis L_1	51 mm
Spyruoklės eiga	3 mm
$\varnothing d$	20 mm
Radialinis mušimas	0,01 mm
Bendras ilgis L	118 mm
tekinamo ruošinio masė	300 kg
Atitinka spalvinį žymėjimą	K12
Laikiklis	Koto $\varnothing 20$ mm
Produkto rūšis	Centravimo smaigalys

Priedai

Antgaliai besisukantiems tekinimo staklių centrams Tipas 3	320625 3
Antgaliai besisukantiems tekinimo staklių centrams Tipas 2	320625 2
Antgaliai besisukantiems tekinimo staklių centrams Tipas 5	320625 5
Antgaliai besisukantiems tekinimo staklių centrams Tipas 6	320625 6
Antgaliai besisukantiems tekinimo staklių centrams Tipas 1	320625 1
Antgaliai besisukantiems tekinimo staklių centrams Tipas 4	320625 4