

**Garant****Besisukantis tekinimo centras 60° / 30°, Morzės kūgis: 4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	320647 4
GTIN	4045197774118
Produktų klasė	31Z

**Aprašymas****Modelis:**

- Lengva konstrukcija su plonu korpusu.
- Tikslūs ritiniai guoliai užtikrina mažą spindulinį mušimą.
- Sutepti guoliai, todėl nereikalinga techninė priežiūra.
- Speciali tarpinė neleidžia patekti nešvarumams ir aušinimo skysčiui į įrankio vidų.
- MK kotas užgrūdintas ir nušlifluotas.

Su pailginta viršūne, viršūnės kampas 60° / 30°.

**Aprašymas:**

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.

Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

**Paskirtis:**

Nedidelių detalių apdirbimui visų tipų tekinimo staklėmis.

Dėl pailgintos centravimo viršūnės formos, tekinimo įrankį galima pristumti prie pat ruošinio galinio paviršiaus. Ypač tinka kopijavimui.

Korpuso Ø D: 43 mm

Darbinės dalies ilgis B: 86 mm

didžiausias viršūnės Ø 60° A: 20 mm

didžiausias viršūnės Ø 30° A: 10 mm

maksimalus radialinis mušimas: 0,005 mm

Viršūnės ilgis C: 36 mm

**Techninis aprašymas**

Viršūnės ilgis C	36 mm
Morzės kūgis	MK4
Korpuso Ø D	43 mm
maksimalus sūkių skaičius	6000 min <sup>-1</sup>
didžiausias viršūnės Ø 30° A	10 mm
tekinamo ruošinio masė	700 kg
maksimalus radialinis mušimas	0,005 mm
didžiausias viršūnės Ø 60° A	20 mm
Darbinės dalies ilgis B	86 mm
Produkto rūšis	Centravimo smaigalys