

**Garant****Besisukantis tekinimo centras 60° / 30°, Morzės kūgis: 2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	320658 2
GTIN	4045197774187
Produktų klasė	31Z

**Aprašymas****Modelis:**

- Centravimo kaltuko ašis iš užgrūdinto įrankinio plieno.
- Centravimo viršūnė grūdinta, ją galima daug kartų pergalėti.
- Tikslūs ritiniai guoliai užtikrina mažą radialinį mušimą.
- Sutepti guoliai, todėl nereikalinga techninė priežiūra.
- Speciali tarpinė neleidžia patekti nešvarumams ir aušinimo skysčiui į įrankio vidų.
- Visas įrankis užgrūdintas ir nušlifluotas.

Su pailginta viršūne, viršūnės kampas 60° / 30°.

**Aprašymas:**

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.

Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

**Paskirtis:**

Visiems tekinimo staklių tipams, vienodai tinka rupiajam apdirbimui ir glotniajam tekinimui. Dėl pailgintos centravimo viršūnės formos, tekinimo įrankį galima pristumti prie pat ruošinio galinio paviršiaus. Puikiai tinka kopijavimui.

Korpuso Ø D: 45 mm

Darbinės dalies ilgis B: 87 mm

didžiausias viršūnės Ø 60° A: 20 mm

didžiausias viršūnės Ø 30° A: 8 mm

maksimalus radialinis mušimas: 0,005 mm

Viršūnės ilgis C: 37 mm

**Techninis aprašymas**

maksimalus sūkių skaičius	5000 min <sup>-1</sup>
didžiausias viršūnės Ø 60° A	20 mm
maksimalus radialinis mušimas	0,005 mm
Korpuso Ø D	45 mm
Darbinės dalies ilgis B	87 mm
didžiausias viršūnės Ø 30° A	8 mm
Morzės kūgis	MK2
tekinamo ruošinio masė	140 kg
Viršūnės ilgis C	37 mm
Produkto rūšis	Centravimo smaigalys