

Garant**Besisukantis tekinimo centras 60° / 30°, Morzės kūgis: 5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	321260 5
GTIN	4045197774408
Produktų klasė	31Z

Aprašymas**Modelis:**

Viršūnės kampas 60° / 30°.

- **Su pailginta viršūne ir ištraukimo veržle, specialiai CNC staklėms.**
- **Visas įrankis užgrūdintas ir nušlifluotas.**
- **Tikslūs ritininiai guoliai didelėms apkrovoms ir sukimosi greičiams.**
- **Centravimo viršūnė grūdinta, galima keletą kartų galąsti.**
- **Sutepti guoliai, todėl nereikalinga techninė priežiūra.**
- **Speciali tarpinė neleidžia patekti nešvarumams ir aušinimo skysčiui į įrankio vidų.**

Aprašymas:

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.

Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

Paskirtis:

Didelėms apkrovoms, specialiai CNC staklėms.

Dėl pailgintos centravimo viršūnės formos, tekinimo įrankį galima pristumti prie pat ruošinio galinio paviršiaus. Ypač tinka kopijavimui.

Pastaba:

Speciali ištraukimo veržlė, skirta NC staklėms, kad būtų galima ištraukti centrą iš arkliuko pinolės.

Korpuso Ø D: 72 mm

Darbinės dalies ilgis B: 146 mm

didžiausias viršūnės Ø 60° A: 10 mm

didžiausias viršūnės Ø 30° A: 35 mm

maksimalus radialinis mušimas: 0,003 mm

Viršūnės ilgis C: 53 mm

Techninis aprašymas

tekinamo ruošinio masė	2000 kg
didžiausias viršūnės Ø 60° A	10 mm
Darbinės dalies ilgis B	146 mm
maksimalus sūkių skaičius	8000 min ⁻¹
didžiausias viršūnės Ø 30° A	35 mm
maksimalus radialinis mušimas	0,003 mm
Korpuso Ø D	72 mm
Morzės kūgis	MK5
Viršūnės ilgis C	53 mm
Produkto rūšis	Centravimo smaigalys