

Garant**Besisukantis tekinimo staklių centras su keičiamais antgaliais, Morzės kūgis: 3****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

321335 3

GTIN

4045197774484

Produktų klasė

31Z

Aprašymas**Modelis:**

- Visas įrankis šlifluotas ir grūdintas.
- Su keičiamais antgaliais.
- Korpusas ir centravimo viršūnė kaldinti šlampuojant ir grūdinti.
- Tikslūs ritininiai guoliai užtikrina didelį koncentriškumą.
- Speciali tarpinė neleidžia patekti nešvarumams ir aušinimo skysčiui į įrankio vidų.
- Sutepti ritininiai guoliai, todėl nereikalinga techninė priežiūra.

Aprašymas:

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.

Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

Paskirtis:

Su 6 įvairiais antgaliais ypač tinka skirtingų ruošinių apdirbimui.

Tiekimo sudėtis:

Su sisteminė dėže ir putos įdėklų.

Su sisteminė dėže ir putos įdėklų.

Priedai pasirinktinai:

Keičiami antgaliai Nr. 320625 – 320631.

Korpuso Ø D: 60 mm
maksimalus radialinis mušimas: 0,005 mm
maksimalus sūkių skaičius: 4300 min⁻¹
tekinamo ruošinio masė: 200 kg
Ilgis 1: 50 mm
L₂: 12 mm

Techninis aprašymas

Koto Ø D ₂	24 mm
Išorinis Ø D ₁	14 mm
L ₂	12 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą	K14
maksimalus radialinis mušimas	0,005 mm
maksimalus sūkių skaičius	4300 min ⁻¹
Ilgis 1	50 mm
tekinamo ruošinio masė	200 kg
Morzės kūgis	MK3
Korpuso Ø D	60 mm
Produkto rūšis	Centravimo smaigalys