

**HOLEX Pro Tap mašininis sriegiklis HSS-E, TiN, UNF: 1/4-28****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 138050 1/4-28 |
| GTIN             | 4062406374907 |
| Produktų klasė   | 12I           |

**Aprašymas****Modelis:**

**HOLEX Pro Tap universalus sriegiklis.** Tvirtas dizainas įvairioms medžiagoms. **Patobulinta HSS-E pjovimo medžiaga su trintį mažinančia TiN danga.**

**Paskirtis:**

**UNF coliniams smulkiems sriegiams ASME – B1.1.**

**Techninis aprašymas**

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Sriegio gylis              | 15,9 mm    |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2          |
| Norma                      | DIN 371    |
| Koto Ø D <sub>s</sub>      | 7 mm       |
| Sriegio dydis              | 1/4-28 UNF |
| Vijų skaičius colyje       | 28         |
| Ašmenys                    | HSS E      |
| Sriegio tipas              | UNF        |
| Drožlių griovelių skaičius | 2          |
| Kiaurymės Ø                | 5,5 mm     |
| Koto kvadratas □           | 5,5 mm     |
| Bendras ilgis L            | 80 mm      |
| Sriegio Ø                  | 6,35 mm    |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Sriegio žingsnis                     | 0,907 mm                                   |
| Serija                               | Pro Tap                                    |
| Danga                                | TiN  |
| Profilio kampas                      | 60 laipsniai                               |
| Tolerancijos klasė                   | 2B   |
| Kreipiančiosios dalies forma         | C  |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai                               |
| Kotas                                | Cilindrinis kotas su h9                    |
| Vidinis aušinimas                    | ne   |
| Naudojama, kai gręžimo tipas         | iki 2,5×D, kai kiaurymė akloji             |
| Pjovimo kryptis                      | dešinin.                                   |
| Srieginių įrankių rūšis              | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas                  | žalia                                      |
| Produkto rūšis                       | sriegiklius                                |

## Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis, plastikai            | tinka         | 24 m/min       | N         |
| Aliuminis (trumpadrožlis)       | tinka         | 25 m/min       | N         |
| Al >10 % Si                     | tinka         | 10 m/min       | N         |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 24 m/min       | P         |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 20 m/min       | P         |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 15 m/min       | P         |
| Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup> | ribotai tinka | 8 m/min        | P         |
| INOX <900 N/mm <sup>2</sup>     | tinka         | 8 m/min        | M         |
| CuZn                            | ribotai tinka | 15 m/min       | N         |
| Uni                             | tinka         |                |           |

|                |       |
|----------------|-------|
| Alyva          | tinka |
| drėgnas, maks. | tinka |