



HOLEX Pro Tap mašininis sriegiklis HSS-E, TiN, UNF: 3/8-24



Užsakymo data

Užsakymo numeris	138050 3/8-24
GTIN	4062406374921
Produktų klasė	12I

Aprašymas

Modelis:

HOLEX Pro Tap universalus sriegiklis. Tvirtas dizainas įvairioms medžiagoms. **Patobulinta HSS-E pjovimo medžiaga su trintį mažinančia TiN danga.**

Paskirtis:

UNF coliniams smulkiems sriegiams ASME – B1.1.

Techninis aprašymas

Sriegio Ø	9,53 mm
Bendras ilgis L	90 mm
Sriegio gylis	23,83 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Kiaurymės Ø	8,5 mm
Koto Ø D _s	7 mm
Norma	DIN 374
Koto kvadratas □	5,5 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Ašmenys	HSS E
Sriegio dydis	3/8-24 UNF
Vijų skaičius colyje	24
Sriegio tipas	UNF

Sriegio žingsnis	1,058 mm
Serija	Pro Tap
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2,5×D, kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	24 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	25 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	10 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	24 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	20 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	8 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	8 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	15 m/min	N
Uni	tinka		

Alyva	tinka
drėgnas, maks.	tinka