

**HOLEX Pro Tap mašininis sriegiklis HSS-E, TiN, UNF: 7/16-20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	138050 7/16-20
GTIN	4062406374938
Produktų klasė	12I

Aprašymas**Modelis:**

HOLEX Pro Tap universalus sriegiklis. Tvirtas dizainas įvairioms medžiagoms. **Patobulinta HSS-E pjovimo medžiaga su trintį mažinančia TiN danga.**

Paskirtis:

UNF coliniams smulkiems sriegiams ASME – B1.1.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Ašmenys	HSS E
Sriegio žingsnis	1,27 mm
Sriegio gylis	27,78 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Sriegio Ø	11,11 mm
Koto kvadratas □	6,2 mm
Koto Ø D _s	8 mm
Vijų skaičius colyje	20
Sriegio dydis	7/16-20 UNF
Norma	DIN 374
Kiaurymės Ø	9,9 mm

Sriegio tipas	UNF
Drožlių griovelių skaičius	3
Serija	Pro Tap
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2,5×D, kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	24 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	25 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	10 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	24 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	20 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	8 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	8 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	15 m/min	N

Uni	tinka
Alyva	tinka
drėgnas, maks.	tinka