

**Kotinė sriegio freza 2×D, TiAlN, M: M5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	139651 M5
GTIN	4045197777331
Produktų klasė	12J

**Aprašymas****Modelis:**

**Suformuotas sriegio profilis** skirtas frezuoti **tikslius vidinius sriegius**.

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis L	55 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Koto $\varnothing D_s$	6 mm
Sriegio žingsnis	0,8 mm
Dantų skaičius Z	3
Koto ilgis $L_s$	36 mm
Pastūma $f_z$ apdirbant plieną $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,015 mm
Vidinis aušinimas	ne
Sriegio gylis	10,8 mm
Sriegio dydis	M5
Nominalusis $\varnothing D_c$	4 mm
Pjovimo briaunos ilgis $L_c$	10,8 mm
Danga	TiAlN
Sriegio tipas	M
Sriegio tipas	M-LH

Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	VHM
Sriegio norma	DIN 13
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D, kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D, kai kiaurymė atvira
Spalvinis žymėjimas	žalia
Vidiniam / išoriniam naudojimui	Vidinis
Produkto rūšis	Sriegimo freza

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	220 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	220 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	170 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	170 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	150 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	120 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	80 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	60 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	60 m/min	S
Ketus (G)	tinka	120 m/min	K
CuZn	tinka	180 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

### Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB
--------------------------	-----------

Koto šlifavimas Tipas HE

129100 HE